

Produktmerkmale

Reinigung mit 38 kHz

Für eine feine und gleichmässige Reinigung, ein grosser Vorteil bei empfindlichem und detailreichem Reinigungsgut.

Sweep-Funktion

Ermöglicht eine einheitliche Abstrahlung des Ultraschalls.

Degas-Funktion

Für eine schnelle Entgasung ohne Bläschenansammlungen. Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl.

Boost-Funktion

Wird bei starker Verunreinigung, für eine 20% höhere Reinigungsleistung, zugeschaltet.

Temperaturgesteuerte Ultraschallfunktion

Die Reinigung startet automatisch bei der vorgewählten Temperatur. Während der Aufheizphase wird die Flüssigkeit zyklisch mit Ultraschall durchmischt und dadurch gleichmässiger erwärmt.

Trockenlaufsichere Heizung

Alle Geräte sind mit einer trockenlaufsicheren Heizung ausgestattet.

Temperatureinstellung in 5°C-Schritten

Die Temperatur lässt sich von 30 - 80°C in Schritten von 5°C einstellen.

Automatische Abschaltung

Nach 12 Stunden Betrieb schalten sich die Geräte automatisch ab, um einen versehentlichen Dauerbetrieb zu vermeiden.

Entleerhahn

Alle Modelle verfügen über einen Hahn zur Entleerung der Wanne.



Modell	KB-01-01	KB-01-03	KB-02-01	KB-02-03
Masse Innen	450 x 150 mm	550 x 150 mm	450 x 150 mm	850 x 150 mm
Masse Aussen ¹⁾	550 x 320 mm	650 x 250 mm	550 x 320 mm	950 x 250 mm
Inhalt brutto ca.	12 Liter	36 Liter	20 Liter	57 Liter
Leistung Betrieb	300 Watt	400 Watt	300 Watt	800 Watt
Leistung Spitze	600 Watt	800 Watt	600 Watt	1600 Watt
Heizung	800 Watt	1600 Watt	1600 Watt	2000 Watt
Preis	Fr. 6'180.00	Fr. 8'940.00	Fr. 7'530.00	Fr. 11'850.00

1) ohne vorstehende Teile

Weitere Wannengrössen auf Anfrage.

Auswahlhilfe: welche Ultraschallwanne für welchen Filter

Filter-Typ	Modell für 1 Filter	Modell für 3 Filter
P-GS 03/10	KB-01-01	KB-01-03
P-GS 04/10	KB-01-01	KB-01-03
P-GS 04/20	KB-01-01	KB-01-03
P-GS 05/20	KB-01-01	KB-01-03
P-GS 05/25	KB-01-01	KB-01-03
P-GS 07/25	KB-01-01	KB-01-03
P-GS 05/30	KB-01-01	KB-01-03
P-GS 07/30	KB-01-01	KB-01-03
P-GS 10/30	KB-01-01	KB-01-03
P-GS 15/30	KB-01-01	KB-01-03
P-GS 20/30	KB-01-01	KB-01-03
P-GS 30/30	KB-02-01	KB-02-03
P-GS 30/50	KB-02-01	KB-02-03

